



## (パイプ水切棚)



システムラック(パイプ水切棚)はステンレス製のキャビネットで耐久性にすぐれ清潔です。  
取付は吊戸棚下で左右どの位置でも可能です。例えば窓・梁などがある場合、上の吊戸棚の寸法に関係なくシステムラックをすらして吊戸棚にセットできます。

注) 本商品のステンレス部(上図のアミ点部分)は透明な保護シートで覆われています。きれいにはがしてお使いください。

### 取付方法

#### 1. 吊戸底面への固定

なべタッピンネジ3.5×14で枠の上面穴から吊戸棚底面へしっかり固定してください。(E)




使用ネジ: なべタッピンネジ3.5×14: 4本

### 組立方法

- (1) パイプ棚(下)を枠(棚カバー)に差し込み、皿小ネジM4×15で固定します。(A)(B)
- (2) パイプ棚(中)も枠に皿小ネジM4×15で固定します。(C)(D)

#### 2. 壁面への固定

(1) システムラックの取付位置の壁面下地が十分な強度を有するか確認してください。強度が十分でない場合、取付ネジの位置に巾40mm以上の桟木を壁面下地に取付けてください。



使用ネジ: なべタッピンネジ3.5×45: 4本

(2) なべタッピンネジ3.5×45で枠の後面穴から壁面に固定してください。(F)

### お手入れについて

いつまでも美しく快適にご使用いただくためには、日頃のお手入れが大切です。

塩分・油脂等の汚れを長時間放置しないでください。

日常のお手入れとしては、中性洗剤を含ませた柔らかい布またはスポンジで汚れを落としてください。

その後、水を含ませた布またはスポンジで洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふいてください。